


Essential Steady

PROGRESSIVE DESIGN SERIES

H40



Uso generale lente progressiva con
generose aree visive per vicino e distanza.



Tecnologia
Steady

Essential Steady H40

Ideale come un quotidiano
per tutti gli usi
lente progressiva

Soluzione ideale per utenti con esigenze elevate
requisiti per grandi campi visivi in qualsiasi
distanza. Questi pazienti sono caratterizzati
chiedendo un obiettivo confortevole mentre a
allo stesso tempo, volendo una visione eccellente di
oggetti situati a qualsiasi distanza.

Essential Steady H40 PANORAMICA DEL DESIGN

Basic H40 è prodotto con le ultime novità
Tecnologia di superficie digitale che
assicura una visione chiara e una buona qualità.
Il compromesso tra visivo
campo è stato effettivamente bilanciato così
fornisce agli utenti con stabilità e
aree generose per entrambe le distanze e vicino
alla visione Endless Steady H45 non ha solo
grandi dimensioni, aree visive bilanciate, ma
anche le sue
la transizione di potenza rappresenta un
vantaggio dovuto al fatto di avere un corridoio
caratterizzato dal permettere l'occhio a
muoversi in modo naturale

Minimun Fitting Heights Availables

Essential Steady H40 is available
in 4 minimum fitting heights:

MFH 14	Minimun Fitting Height 14 mm
MFH 16	Minimun Fitting Height 16 mm
MFH 18	Minimun Fitting Height 18mm
MFH 20	Minimun Fitting Height 20 mm



Balanced
Near & Far



Multiple
corridor




Variable
Inset



Short Corridor
Available

Prescribing simplicity saves time



La tecnologia
incorporato in questa lente
riunisce le ultime
sviluppi dell'ottica
e la semplicità della prescrizione trovata
con lenti progressive tradizionali.
Prodotto con il più avanzato
tecnologia che questo obiettivo non
richiede
qualsiasi misura di parametri speciali
perché è simile al tradizionale
progressivo, ma è prodotto sul
lato posteriore. Tutto questo è possibile
grazie
a un modo innovativo di produrre lenti
con la superficie progressiva tagliata sul
indietro, piuttosto che sul lato anteriore.

